



平行移動式




スラーク
SRK-2

駐輪機

独自の構造 上下段差配置

有効駐輪スペースが、従来の約半分に圧縮可能!
駐輪場の省スペース化を実現!初動抵抗わずか
50g ~ 500g だから小指でも
軽く動かせます!中央レール構造
だから足元安全!
出し入れ簡単!こだわりの安全設計で、高齢者や
お子様でも出し入れが簡単です!

横移動が「すら~」っと楽々!

中央レールが
床と接していないため清掃時のストレス解消
お掃除らくらく前輪部を曲げて
収納するためハンドルが
絡みにくい上下段差が
あるのでカゴが干渉しにくい
(奥行最大 2000mm)高剛性ユニット
だから最小収納ピッチ
200mmアスファルト面への
設置が可能です!

スラークは、メンテナンスフリーで快適!

使う人も、管理する人も、
みんなが使いやすい駐輪機です!


限られたスペースを有効利用 最小収納ピッチは 200mm

実際の収納ピッチは 230mm で検討します。
自転車の形状により、収納台数の設定を変化。

(必要スペースの計算式) $L=(n-2) \times 230+600+800$

- n** : 設置自転車の台数 (8 ~ 30 台以下、それ以外は下表をご参照下さい。
230 : 設定収納ピッチ (200 ~ 250mm)
600 : ハンドル幅 (両端が壁でない場合、300mm 可)
800 : 取出しスペース幅 (500 ~ 1000mm)

※横幅が広い設置の場合、14 台 ~ 30 台につき 1 箇所、取出しスペースを設ける必要があります。








最小収納ピッチ
P=200mm

平行移動式駐輪機

形式	形状	材質仕上げ
SRK-1	上下段差式	SS 粉体塗装
SRK-2	上下段差式	SS 溶融亜鉛
SRK-3	前後式	SS 粉体塗装
SRK-4	前後式	SS 溶融亜鉛
SRK-5	角度付き	SS 粉体塗装
SRK-6	角度付き	SS 溶融亜鉛

自転車台数	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
想定単位台数	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
必要スペース (mm)	8410	10710	13580	16450	19320	21620	24490	27360	32530	40570



開発・設計・製造・販売

 向陵工業株式会社

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1丁1番6号
 TEL: 072-251-0581(代) FAX: 072-252-9248
<http://www.kouryo.co.jp>
 E-mail: kouryo@kouryo.co.jp

取扱代理店

KDD株式会社

〒520-2431 滋賀県野洲市木部930

TEL.077-589-2354 FAX.077-589-4892